



# スポットクーラーを より安全に・効果的に使うポイント!

Suiden  
SS-25ELN-1



## 安全とメンテナンスの注意点

安全にご使用いただくため、下記の点にご注意ください。



① **延長コードは使用しない**  
冷風が出にくくなります。必ず直接電源を取ってください。



④ **ドレン水を確認する**  
ドレンタンクにたまった水はこまめに排水してください。



② **水平な床に設置し固定する**  
転倒防止のため、キャスターのストッパーで固定してください。



⑤ **屋外や水濡れ場所で使用しない**  
屋外や雨のかかる場所、床面以外での使用は避けてください。



③ **換気・排気を確保する** 閉め切った部屋では排熱がこもるので換気を行い排気は屋外へ逃がして下さい。



⑥ **熱中症対策を併用する** 機器だけに頼らず、換気・休憩・水分補給・WBGT確認を併用してください。

## 効果を高める3つのポイント

スポットクーラーは、体育館全体を一気に冷房する機器ではなく、必要な場所へ冷風を送る「スポット冷房」です。冷風を送る方向、空気の流れ、排熱処理を整えることで、より快適に使いやすくなります。

### ① 冷風を人のいる方向へ



児童・生徒や先生など、冷やしたい場所へ直接冷風ダクトを向けます。

### ② 排熱を室内にこもらせない



別売りの延長排熱ダクトを使用し、排出される熱気を窓の外へ逃がすのが効果的です。

### ③ 大型扇風機で風を循環



工場扇を併用することで、冷風を遠くまで届け、空気のムラを抑えます。

## 推奨備品でさらに安全・快適に!

熱中症指数の危険度ランクを表示。アラーム値を任意に設定可能。



熱中症指数モニター  
熱中症みはりん坊 AD-5688

品番	税込定価	税込販売価格
BNT2001	¥3,740	¥3,146

●サイズ:47×82×H12.5 ●測定範囲:温度/0℃~50℃(最小表示0.1℃) ●湿度/20~90%RH(最小表示1%RH) ●測定精度:温度/±1℃(10.0~39.9℃)、±2℃(0~9.9℃、40~50℃)湿度/±5%(30~69%RH)、±10%(30~69%RH以外の測定範囲)、25℃時 ●電源:CR2032形リチウム電池1個付 ※作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能。(設定範囲1分~4時間)



スポットクーラー用延長排気ダクト 4m

品番	型式	販売価格(税込)
6270000	SSHD175-4M	¥21,200

●径:175mm ●長さ:4m ●材質:ポリプロピレン (PP)

延長排気ダクト用ホースバンド

品番	型式	販売価格(税込)
6270000	ABA175-205	¥950

冷気を拡散!!

75cm  
羽根  
風量調整  
2段階



ナカトミビッグファン大型工場扇 BF-75VZ

品番	型式	販売価格(税込)
6270051	BF-75VZ	¥45,793

【型式:BF-75VZ】 ●サイズ:W890×D360×H980mm ●質量:約30kg ●電源:単相100V/50/60Hz ●電流:2.89/3.42A ●消費電力:228/324W ●最大風速:183/214m/min ●最大風量:405/437 m<sup>3</sup>/min ●ファン:75cmアルミ製、3枚羽根 ●電源コード:約2.4m ●騒音地:78/82dB ●専用安全ネット(前後各1枚セット)付き

お気軽にお問い合わせください!



株式会社共栄  
K Y ● E I

本社 広島市西区横川町1丁目5-21  
TEL:082-232-3128 FAX:082-295-2691

三原営業所 三原市本町1丁目5-40  
TEL:0848-62-6278 FAX:0848-62-6279